

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/08**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Cserélhető fej ISO kódja: DWLNR/L 08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Cserélhető fej ISO kódja	DWLNR/L 08
Lapkaméret	8 mm

Teljes hossz	35 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Rendszer	DM
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 5
Alátétlapka	259033 6
Középpont eltolódás	27 mm
Csavar alátétlapkához	259027 4
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Alátétlapka	259228
Csavar alátétlapkához	259614
Karom	259507
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10