

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/08**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Cserélhető fej ISO kódja: DWLNR/L 08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Teljes hossz	35 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm

Lapkaméret	8 mm
Csavar alátétlapkához	259027 4
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 1
Középpont eltolódás	27 mm
Cserélhető fej ISO kódja	DWLNRL 08
Alátétlapka	259033 6
Rendszer	DM
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Karom	259502
Alátétlapka	259228
Csavar alátétlapkához	259614
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10