

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/15**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DDUNR/L 15

Hozzávaló váltólapka: DNMG 1506..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási Ø D_{min} : 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Középpont eltolódás	27 mm
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 4
Rendszer	DM
Hozzávaló váltólapka	DNMG 1506..
Teljes hossz	35 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Lapkaméret	15 mm
Alátétlapka	259033 3
Cserélhető fej ISO kódja	DDUNR/L 15
Csavar alátétlapkához	259027 2
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Karom	259506
Alátétlapka	259225
Csavar alátétlapkához	259612
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10