

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/12**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez.**

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: SCLCR/L 12

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 49 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 32 mm

Műszaki leírás

Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR/L 12
Lapkaméret	12 mm
Váltólapka csavar	269022 3
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Rendszer	DM
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Teljes hossz	32 mm
Középpont eltolódás	27 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Feszítőcsavar	269406
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15