

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/09**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: SCLCR/L 09

Hozzávaló váltólapka: CC.. 09T3..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 24 mm

Középpont eltolódás: 13 mm

Teljes hossz: 20 mm

Műszaki leírás

Lapkaméret	09 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Teljes hossz	20 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Rendszer	QC
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Középpont eltolódás	13 mm
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR/L 09
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Feszítőcsavar	269407
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500