



**Recéző görgő PM, BL 30°, Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás:
21,5X5/0,6mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	290276 21,5X5/0,6
GTIN	4030741236914
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

- **21,5×5×8-as méret használható Quick szerszámokhoz.**
- **További méretek külön rendelésre szállíthatóak.**

Recéző furat Ø d₂: 8 mm

Műszaki leírás

Recéző furat Ø d ₂	8 mm
Recézés kivitel	BL 30°
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM
Termék fajtája	Recéző görgő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	160 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	110 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		