

Garant**Le- / beszúró lapka, HB7020, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273701 3
GTIN	4045197770752
Árucikk kategória	21J

Leírás**Kivitel:**

Forgácstörő kis Ø-höz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	± 0,03 mm
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7020
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	2

Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		