

**Garant**

**Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz  $\varnothing d = 20$  mm,  
Menet M×L: M10X140**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

**Felhasználás:**

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a Densimet® hosszabbítók tökéletes kombinációja.

**Műszaki leírás**

Szár $\varnothing d$	20 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	140 mm
Furat $\varnothing D_1$	10,5 mm
Menet M	M10
Külső $\varnothing D$	17,8 mm
Hasznos hossz $L_1$	80 mm
Befogó	$\varnothing d = 20$ mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Extensionrod

