



Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	365045 80
GTIN	4045197771018
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

- **Megbízható és kézre álló kivitel.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Állandó teljes hossz (az orsó a markolatba süllyed!)**
- **Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.**
- **Mozgó pofa, oldalt vezetve.**
- **Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.**

Felhasználás:

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.

Műszaki leírás

Pofamagasság C	30 mm
Teljes magasság c	64 mm
Súly	4 kg
Befogási tartomány b	65 mm
Alaptest hossza a	233 mm

Pofaszélesség A	80 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 80	365046 80
---	-----------