



## Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	365045 100
GTIN	4045197771025
Árucikk kategória	32D

### Leírás

#### Kivitel:

- **Megbízható és kézre álló kivitel.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Állandó teljes hossz (az orsó a markolatba süllyed!)**
- **Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.**
- **Mozgó pofa, oldalt vezetve.**
- **Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.**

#### Felhasználás:

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

#### Alapanyag:

**A test öntvényből készül.**

#### Pontosság:

**0,20 mm-en belül.**

### Műszaki leírás

Befogási tartomány b	87 mm
Pofamagasság C	30 mm
Súly	4,8 kg
Pofaszélesség A	100 mm

Alaptest hossza a	288 mm
Teljes magasság c	64 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

---

## Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 100	365046 100
--	------------