



Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	365045 120
GTIN	4045197771032
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

- **Megbízható és kézre álló kivitel.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Állandó teljes hossz (az orsó a markolatba süllyed!)**
- **Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.**
- **Mozgó pofa, oldalt vezetve.**
- **Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.**

Felhasználás:

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.

Műszaki leírás

Alaptest hossza a	343 mm
Befogási tartomány b	110 mm
Pofaszélesség A	120 mm
Teljes magasság c	66 mm

Pofamagasság C	30 mm
Súly	6,5 kg
Termék fajtája	Fúrógép satu

Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 120	365046 120
--	------------