

HOLEX**Digitális műhelytolómérő ABS, Méréstartomány: 150HmMm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccl**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

Mind a mérőcsőrökön, mind a mérőcsúcsokon **keményfém mérőfelületekkel.**

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstartomány	0 - 150 mm
Kalibrálás	A1
Ház anyaga	Fém
Csőrhossz	40 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3

Automatikus kikapcsolás	igen
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Mérőfelület	Keményfém
Mélységmérő van	igen
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236