

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő ABS, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412821 300
GTIN	4045197770264
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőlécnél köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

**Tartalom:**

Inkluzív elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Műszaki leírás**

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Automatikus kikapcsolás	igen
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz	60 mm

Méréstartomány	0 - 300 mm
Kalibrálás	A1
Ház anyaga	Fém
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,04$ mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236