

HOLEX**Digitális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418742 150
GTIN	4045197770295
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

418744 sz. kiegészítő híd.

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	16×4 mm
Kalibrálás	A1
Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm

Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1