

**Garant****Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HB7310, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273739 3
GTIN	4045197771391
Árucikk kategória	21L

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,18 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Mellékfelhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7310
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		