

Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085932 10
GTIN	2050001839480
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Műszaki leírás

Ø	10 mm
Magasság	4,5 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Névleges tartóerő	13 N
Furat Ø	3 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

