

## Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085932 13
GTIN	2050001839497
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

### Műszaki leírás

Ø	13 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	30 N
Furat Ø	3 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

