

## Lapos rögzítőmágnes furattal, Neodímium, Ø: 48mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085932 48
GTIN	2050001849205
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3 – 6-szoros tapadóerővel.

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

### Műszaki leírás

Ø	48 mm
Névleges tartóerő	870 N
Magasság	11,5 mm
Furat Ø	8,5 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

