

Garant**ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309617 16
GTIN	4045197771742
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Csúszós bevonatú felület, golyóscsapágyazott. Alacsony súrlódási érték, nagyobb szorítóerők.

Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

HiRunER-precíziós ER szorítópatronos befogó 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532 sz.

Opcionális tartozék:

Körömökulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Külső Ø D	33,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	54 Nm
ER-hez	16 mm

Menet	M24×1
Teljes hossz L	20,6 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya