

**Garant****ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309617 40
GTIN	4045197771773
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Csúszós bevonatú felület, golyóscsapágyazott. Alacsony súrlódási érték, nagyobb szorítóerők.

**Hornyokkal.****Alkalmazható:**

HiRunER-precíziós ER szorítópatronos befogó 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532 sz.

**Opcionális tartozék:**

Körömökulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	61,9 mm
Max. meghúzási nyomaték	169 Nm
Menet	M52×1

Teljes hossz L	29 mm
ER-hez	40 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya