

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	36 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525M16
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 35
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 6
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Csavar alátétlapkához	259025 11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Alátétlapka Típus 35	259031 35
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Csavar alátétlapkához Típus 11	259025 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600