

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	40 mm
Teljes hossz L	170 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 3232P16
Lapkaméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	259025 11
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Alátétlapka	259031 35
Működő szélesség L ₄	40 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 6
Szárméret	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Csavar alátétlapkához Típus 11

259025 11

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Alátétlapka Típus 35

259031 35

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600