

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	19 mm
Alátétlapka	259031 36
Kés ISO kódja	DCLNR/L 3232P19
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Fejhossz L ₁	40 mm
Szárméret	32 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 7
Teljes hossz L	170 mm
Csavar alátétlapkához	259025 12
Működő szélesség L ₄	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához 10 darabos Típus 2

259026 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Alátétlapka Típus 36

259031 36

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500