

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 35
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525M16
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Csavar alátétlapkához	259025 11
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 6
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Alátétlapka Típus 35

259031 35

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Csavar alátétlapkához Típus 11

259025 11

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600