

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Alátétlapka	259031 35
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 6
Teljes hossz L	170 mm
Csavar alátétlapkához	259025 11
Fejhossz L ₁	40 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 3232P16
Lapkaméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

TartozékNyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Csavar alátétlapkához Típus 11

259025 11

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Alátétlapka Típus 35

259031 35

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600