

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 6
Rugós csap készlet	259047 4
Könyökemelő	259015 12
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2525M16
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	29 mm
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 35
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Működő szélesség L ₄	22 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 12	259015 12
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4