

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PCBNR/L 3232P19
Fejhossz L ₁	35 mm
Lapkaméret	19 mm
Működő szélesség L ₄	27 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugó készlet	259044 7
Könyökemelő csavar	259018 13
Könyökemelő	259015 13
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Rugós csap készlet	259047 5
Alátétlapka	259031 36
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13