

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Könyökemelő csavar	259018 11
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 35
Rugó készlet	259044 6
Fejhossz L ₁	35 mm
Működő szélesség L ₄	27 mm
Kés ISO kódja	PCBNR/L 3232P16
Rugós csap készlet	259047 4
Könyökemelő	259015 12
Teljes hossz L	170 mm
Szárméret	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Alátétlapka Típus 35	259031 35