

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Szárméret	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Könyökemelő	259015 13
Lapkaméret	19 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Alátétlapka	259031 36
Rugós csap készlet	259047 5
Rugó készlet	259044 7
Kés ISO kódja	PCBNR/L 3232P19
Működő szélesség L ₄	27 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 13	259015 13
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36