

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 35
Rugós csap készlet	259047 4
Működő szélesség L ₄	40 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugó készlet	259044 6
Kés ISO kódja	PCSNR/L 3232P16
Szárméret	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	34 mm
Könyökemelő	259015 12
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Alátétlapka Típus 35	259031 35