

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	19 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Könyökemelő	259015 13
Könyökemelő csavar	259018 13
Alátétlapka	259031 36
Rugó készlet	259044 7
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 3232P19
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 13	259015 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13