

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Könyökemelő	259015 12
Fejhossz L ₁	34 mm
Rugó készlet	259044 6
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 3232P16
Könyökemelő csavar	259018 11
Teljes hossz L	170 mm
Rugós csap készlet	259047 4
Alátétlapka	259031 35
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Működő szélesség L ₄	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11