

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 13
Teljes hossz L	170 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 3232P19
Lapkaméret	19 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Alátétlapka	259031 36
Fejhossz L ₁	40 mm
Szárméret	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Rugó készlet	259044 7
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7