

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 50/19mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Befogási magasság L <sub>2</sub>	48 mm
Lapkaméret	19 mm
Könyökemelő	259015 13
Teljes hossz L	350 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Rugó készlet	259044 7
Kés ISO kódja	A50U PCLNR/L19
Középtolódás L <sub>3</sub>	35 mm
Alátétlapka	259031 36
Könyökemelő csavar	259018 13
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 36	259031 36
Rugó készlet 10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500