

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 8/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	10 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	6 mm
Szárméret	8 mm
Kés ISO kódja	SCRCR/L 0808D06
Működő szélesség L ₄	9 mm
Teljes hossz L	60 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500