

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	SCRCR/L 1616H09
Működő szélesség L <sub>4</sub>	17 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 1
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szárméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 1

269005 1

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500