

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	22 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	269005 1
Fejhossz L ₁	18 mm
Kés ISO kódja	SCRCR/L 2020K09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 1	269005 1
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500