

Garant
Táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, Pengehossz: 10 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	676663 10
GTIN	4045197772343
Árucikk kategória	61F

Leírás
Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású **Haptoprene** felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható :

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab: hornyoshoz 5,5 méret; Phillipshez 1; 2 méret; belső Torx®-hoz TX15; TX20; TX25 méret.

Bit befogó: D 6,3

Teljes hossz: 65 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Pengehossz	10 mm
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó biztosítás	Mágnes
Nyél anyaga	2K-Santoprene®

racsnis nyéllel	nem
teleszkópos szárral	nem
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col Torx® profil TX25	675295 TX25
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col Torx® profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit hornyoshoz, 1/4 col, 25 mm hosszú Vágóél szélesség 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col Torx® profil TX20	675295 TX20