

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	22 mm
Lapkaméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Kés ISO kódja	SCRCR/L 2020K12
Alátétlapka	269005 6
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 16
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Alátétlapka Típus 6

269005 6

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
20IP

674252 20IP

Váltólapka csavar készlet Típus 16

269028 16

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500