

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 16
Lapkaméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	27 mm
Kés ISO kódja	SCRCL/L 2525M12
Teljes hossz L	150 mm
Alátétlapka	269005 6
Fejhossz L ₁	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 16	269028 16
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Alátétlapka Típus 6	269005 6
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500