

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SCRCR/L 1010E06
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Működő szélesség L ₄	11 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szárméret	10 mm
Fejhossz L ₁	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500