

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	13 mm
Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	80 mm
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	SCRCL/L 1212F09
Fejhossz L ₁	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500