

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Kés ISO kódja	SCRCR/L 1616H09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	17 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Alátétlapka	269005 1
Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	16 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 1	269005 1
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500