

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	SCRCR/L 1616H12
Csavar alátétlapkához	269013 5
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269005 6
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Váltólapka csavar készlet	269028 16
Szárméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	17 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
20IP

674252 20IP

Váltólapka csavar készlet Típus 16

269028 16

Alátétlapka Típus 6

269005 6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500