

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	22 mm
Alátétlapka	269005 6
Csavar alátétlapkához	269013 5
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 16
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Teljes hossz L	125 mm
Kés ISO kódja	SCRCL/L 2020K12
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Alátétlapka Típus 6

269005 6

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
20IP

674252 20IP

Váltólapka csavar készlet Típus 16

269028 16

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500