



Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú recézéssel, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627191 9
GTIN	7610733265282
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.

PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Előny:

Az ISO 13444 B típus szerinti recézés következtében jobb a fogás nedves vagy olajos környezet esetén és ez növeli a biztonságot.

Tartalma:

1-1 db 627190 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csomagolás	Műanyag tartó
Csavarhúzó száma	9
Kulcsméret	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártó jelölése	Safety hajlított kulcs
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	6-szög csavarhúzó
Felület	Krómozott

Szár kivitele	Kerek, recézett
Színjelölés	nem
Műanyaggal bevont szár	nem
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	nem
Hosszú kivitel	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 6 mm	627190 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 8 mm	627190 8
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 2,5 mm	627190 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 10 mm	627190 10
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 5 mm	627190 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 4 mm	627190 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 3 mm	627190 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 2 mm	627190 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszúrecézéssel Hatszög 1,5 mm	627190 1,5
Műanyag tartó hajlított hatszögkulcsokhoz Kulcshelyek száma 9	627255 9