



## Digitális műhelytolómérő ABS, Méréstartomány: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	412821 100
GTIN	4045197771780
Árucikk kategória	42A

### Leírás

**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Inkrementális mérőrendszer abszolút mérőléc nélkül.

**Tartalom:**

Inkluzív elem, 081560 sz. LR44 méret.

### Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Ház anyaga	Fém
Szabvány	ISO 13385
Méréstartomány	0 - 100 mm
Csőrhossz	30 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mélységmérő van	igen
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1

Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,02$ mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44