

Garant**Munka forgószék, műbőr, talpakkal, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965035
GTIN	4045197772640
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. A puha műbőr felület könnyen ápolható és lemosható. Narancssárga dupla varrással. Ötkarú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magasság: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülésmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Háttámla magassága	600 mm
Szinkron mechanika	igen
Ülőlap mélység	450 mm
Szék anyagának színe	fekete
Szabvány	DIN 68877
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Háttámla állítási tartomány	60 mm
Teherbírás	120 kg
Ülőlap szélesség	470 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Lábkereszt kivitele	Talp
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	490 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	962518
-----------------------------	--------

Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez
Típus

965047