

Garant**Munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965036
GTIN	4045197772657
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. A puha műbőr felület könnyen ápolható és lemosható. Narancssárga dupla varrással. Ötkarú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magasság: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülésmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Szabvány	DIN 68877
Teherbírás	120 kg
Szinkron mechanika	igen
Háttámla állítási tartomány	60 mm
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Ülőlap szélesség	470 mm
Ülőlap mélység	450 mm
Háttámla magassága	600 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szék anyagának színe	fekete
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	640 - 890 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	962518
-----------------------------	--------

Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez
Típus

965047