



Rugalmas gyémántreszelő, Szemcsézet: D76 μ m



Rendelési adatok

Rendelés száma	529120 D76
GTIN	4007220004920
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony műanyag hordozóréteg **egyik oldalon** gyémánt csiszolópasztával borítva. Magasság bevonattal 0,5 mm.

Felhasználás:

Ideális finom csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken vagy keskeny résekben.

Maximális rugalmasság, maximális hajlítási rádiusz 15 mm.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D76
Finomsági fok	Finom
Méret	14×165 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szélesség	14 mm
Magasság	0,5 mm
Hossz	165 mm
Maximális hajlítási rádiusz	15 mm
Termék fajtája	Gyémánt reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		